



HHA064H

**Výkon. jistič (x160), 25 kA, 4-pól., In=63 A**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)	25 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)	35 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)	4 kA

**Architektura**

Počet pólů	4
------------	---

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Jmenovité izolační napětí	690 V
Provozní napětí AC	220 - 415 V

**Funkce**

Vypínací spoušť	TM A/F
-----------------	--------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	30 W
--	------

**Trvanlivost**

Elektrická životnost v počtu cyklů	10000
Mechanická životnost v cyklech	20000

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	4 - 95 mm <sup>2</sup>

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	6 - 6 Nm
Montážní/připojovací poloha	Přední strana

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

**Nastavení**

Nastavení knoflíku termální ochrany xIN	0,63 0,8 1
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním	0 - 0 A