



VF108TA

**GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1Χ8Μ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 8

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 225 mm

Πλάτος 275 mm

Βάθος 97,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 189 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος 242 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 72 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 8

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Ναι

Τύπος πόρτας ερμαρίου Μονή πόρτα

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

**Ασφάλεια**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Τύπος κλειδώματος          | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά<br>χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test             | 650 °C  |
| Βαθμός προστασίας με πόρτα | IP40  |

**Βιωσιμότητα**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |