



12036084

Накладка для анетеної розетки 2/3 отвори, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	коаксіальний
Число з'єднань	3
	2

Матеріали

Colour	Алюміній
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	58,50 mm
Ширина	58,50 mm
Глибина	8,90 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK02

Тексти

Маркування	Без поля маркування
------------	---------------------

Сумісний із

Q.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так