



VF108PD

### Щит в/у з білими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

##### Обладнання

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Кількість рейок            | 1 |
| Кількість рядів щита       | 1 |
| Кількість секцій по ширині | 1 |

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 8 |
|-------------------|---|

##### Розміри

|                  |          |
|------------------|----------|
| Висота           | 225 mm   |
| Ширина           | 275 mm   |
| Глибина          | 97,50 mm |
| Вбудована висота | 189 mm   |
| Вбудована ширина | 242 mm   |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

##### Розміри

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Вбудована глибина | 72 mm |
|-------------------|-------|

##### Кришка, дверцята

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість замків | 0 |
|------------------|---|

##### Розміри

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Кількість модулів за шириною | 8 |
|------------------------------|---|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Безпека

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK              | IK07   |
| Випробування розжареним дротом | 850 °C |

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |