



VF108TD

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	8
--------------	---

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	225 mm
Šířka	275 mm
Hloubka	97,50 mm
Vestavěná výška	189 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	242 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	72 mm
Počet jednotek šířky	8

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
----------------------	-----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07

Bezpečnost

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano