



VF108TJ1

Coffret encastré 8 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	8
-------------------	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	225 mm
Largeur	275 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	189 mm
Largeur de montage	242 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	8

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Sécurité

Indice de protection avec porte IP	IP40
------------------------------------	------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
