




936712509

Imp.dr. maakcontact, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	25 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Berker Integro	
----------------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----