
Productdatablad
KXA04LX



KXA04LX

Etagerijgklem 4 mm² fase, 32 A/400 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A

Afmetingen

Hoogte	63 mm
Breedte	61,60 mm
Diepte	6 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja