



KXA04NH

Kleme za nulu 4mm², 800V/32A

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 32 A

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

Dimenzije

Visina 48,50 mm

Širina 44,50 mm

Dubina 6 mm

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 6 mm²

Materijali

Boja Plava

RAL kod 5002

Materijal Poliamid (PA)

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da