




KXA04NH

Kleme za nulu 4mm², 800V/32A

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	48,50 mm
Širina	44,50 mm
Dubina	6 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Materijali

Boja	Plava
RAL kod	5002
Materijal	Poliamid (PA)

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da