



HXE055H

Podpěťová zpožděná spoušť h1000,380-450 V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	2,10 VA
Ztrátový výkon na vstupu IN	2,10 W

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	380 - 415 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V
Typ napájecího napětí	AC
Provozní napětí AC	380 - 415 V

Funkce

Opožděné	Ano
----------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------