



EE181



**Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

**Verlichting**

Maximale belasting TL-lampen	1000 W
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	400 VA

**Functies**

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	2

**Uitrusting**

Nauwkeurigheid per dag	1,5 s
Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	2

**Aansluiting**

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

**Instellingen**

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - +55 °C
---------------------	--------------

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	3,50 mm
Diepte	64 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------