




EE181



Digitalt astroutr 2-kanal

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Ström

230 V glöd- och halogenlampor 2300 W

Belysning

Max. belastning lysrör i serie 1000 W

Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad 400 VA

Funktioner

Strömreserv i år 5 y

Med nätverkssynkronisering Nej

Med kvartssynkronisering Ja

Antal funktionskanaler 2

Utrustning

Nogrannhet per dag 1,5 s

Med impulsprogram Nej

Antal kanaler 2

Anslutning

Anslutningstyp 1x växlande

Inställningar

Dagligt program Ja

veckoprogram Ja

Årsprogram Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - +55 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 1.5 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Funktion Knappplås i bemärkelsen av en blockerings nyckel

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 3,50 mm

Djup 64 mm

Kapacitet

Antal moduler 2

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider 1 min