



FWB72S

FW sup. IP44 PO a.1100 I.550, 168M

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

#### Equipamento

Número de calhas	14
Número de filas	7
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

#### Capacidade

Número de módulos	168
-------------------	-----

#### Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

#### Dimensões

Altura	1100 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	1100 mm
Largura incorporada	550 mm

#### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

#### Dimensões

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	24

#### Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

#### Ligações

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

#### Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

#### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

#### Materiais

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

#### Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----