



FWB72S

**FWB kapsling, 7 rader 168 moduler KI.II IP44 hel dörr, 1100x550x161mm,QC**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

**Elektrisk ström**

Märkström	125 A
-----------	-------

**Utrustning**

Antal skenor	14
Antal rader	7
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

**Kapacitet**

Antal moduler	168
---------------	-----

**Funktioner**

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

**Dimensioner**

Höjd	1100 mm
Bredd	550 mm
Djup	165 mm
Infällnadshöjd	1100 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
--------------	---

**Dimensioner**

Infällnadsbredd	550 mm
-----------------	--------

**Skydd, dörr**

Antal lås	1
-----------	---

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	161 mm
Antal breddenheter	24

**Skydd, dörr**

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Enkeldörr

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	8
Typ av montering	Utanpåliggande montering

**Material**

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Utrustning**

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

**Material**

Resistent mot ultraviolettt ljus	Nej
----------------------------------	-----

---

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750 °C

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----