



FWB73S

Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 1100x800x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	21
Nombre rangées	0
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	252
-------------------	-----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	1100 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	1100 mm
Largeur de montage	800 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	36

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----