



FWB73S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 252M, QuickConnect, puna vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	21
Broj redova	0
Broj sekcija u širinu	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	252
-------------	-----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

Dimenzije

Visina	1100 mm
Širina	800 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	1100 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	800 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj brava	1
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	36

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	12
----------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----