



FWB74S

**Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine,1100x1050x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	28
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	336
-------------------	-----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Dimensions**

Hauteur	1100 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	1100 mm
Largeur de montage	1050 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	48

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Aacier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----