



FWB74S

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	28
Počet řad v rozvaděči	0
Počet polí v šířce	4
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	336
--------------	-----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

Rozměry

Výška	1100 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	1100 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	1050 mm
-----------------	---------

Kryt, dveře

Počet zámků	1
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	0 mm
Počet jednotek šířky	48

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

Připojení

Počet vstupů potrubí	16
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolaceII
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez zámku
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----