



HXC001H

Bobina a lancio di corrente 24V DC per interruttore scatolato h3 h1000

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	0,72 VA
--------------------------------	---------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 24 V
Tensione nominale d'impiego CA	0 - 0 V
Tensione nominale in DC	24 - 24 V