



HXC001H

Bob. p/emissão 24V DC h1000

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	0,72 VA
-------------------	---------

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Tensão

Tensão de comando AC	0 - 0 V
Tensão de comando DC	24 - 24 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	0 - 0 V
Tensão nominal de funcionamento em DC	24 - 24 V