



HXC001H

Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 24V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládní	0,72 VA
----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	0 - 0 V
Ovládací napětí DC	24 - 24 V
Provozní napětí AC	0 - 0 V
Provozní napětí při trvalém provozu	24 - 24 V