



KXA04LH

Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 32 A

Dimenzije

Visina 48,50 mm

Širina 44,50 mm

Dubina 6 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 6 mm²

Materijali

Boja Siva

Materijal Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da