




KXA04LH

Klema za fazu 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, na vijak

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 32 A |
|----------------|------|

##### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 48,50 mm |
| Širina | 44,50 mm |
| Dubina | 6 mm     |

##### Instalacija, montaža

|               |          |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

##### Veza

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Materijali

|           |               |
|-----------|---------------|
| Boja      | Siva          |
| Materijal | Poliamid (PA) |

##### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |