




LFF2003548014

Angle intérieur cache de découpe pour LF/LFF 20x33mm marron

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Mesure a	35 mm

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Configuration

Chevauchement	No
---------------	----

Adapté à

LF 20x35	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui