



ATA207549016

Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage d'angles 83 - 140

Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 74 mm

Matières

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 No

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Equipement

Avec film de protection No

Configuration

Chevauchement Oui

Connectivité

Type de montage Clipsé

Adapté à

ATA 20x75

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

