



ATA207549016

LFK, variabele binnenhoek voor goot 20x70 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren Dekselonderdeel

Instellingen

Hoekbereik 83 - 140

Afmetingen

Hoogte 20 mm

Breedte 74 mm

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Kleur Verkeerswit

RAL-code 9016

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

Samenstelling

Met beschermfolie Nee

Configuratie

Overlappend Ja

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

Geschikt voor

ATA 20x75

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

