



KDN463A

### Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm<sup>2</sup> 12M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

##### Dimensions

Longueur	210 mm
----------	--------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4500 V
--	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connection / prise	Barre de pontage avec fourche
----------------------------	-------------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----