




KDN463A

Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stroomhoudspanning U _{imp}	4500 V
--	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----