



KDN463A

Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 12M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Dimenzije

Dužina	210 mm
--------	--------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	4500 V
---	--------

Nazivni radni napon U _e	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Kapacitet

Broj modula	12
-------------	----

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----