



KDN463A



Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Dimensioner

Längd	210 mm
-------	--------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----