



KDN463B

Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4500 V
--	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------

Type de connection / prise	Barre de pontage avec fourche
----------------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----