



KDN463B

### Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm<sup>2</sup> 56M

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

##### Architektura

Liczba biegunów 4

Układ biegunów 4P

##### Wymiary

Długość 1000 mm

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub> 4500 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 400 V

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa z widełkami

##### Pojemność

Liczba modułów 57

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak