



KDN463B

Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Arhitektura

Broj polova 4

Dimenzije

Dužina 1000 mm

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 230 - 400 V

Veza

Presjek krutog provodnika 10 mm²

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

Kapacitet

Broj modula 57

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Uskladen sa RoHS Da