



KDN463B

## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 63A 57M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 4

#### Διαστάσεις

Μήκος 1000 mm

#### Τάση

Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα  $U_{imp}$  4500 V

Όνομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 - 400 V

#### Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 10 mm<sup>2</sup>

Τύπος σύνδεσης Ράγα φάσης διχαλωτή

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 57

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι