



KDN463B



Fasskena 4-poliga,10mm<sup>2</sup> ,57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström 63 A

##### Arkitektur

Antal poler 4

##### Dimensioner

Längd 1000 mm

##### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4500 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 400 V

##### Anslutning

Area solid ledare 10 mm<sup>2</sup>

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

##### Kapacitet

Antal moduler 57

##### Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja