



KDN463E

Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	140 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stroomhoudspanning U _{imp}	4000 V
--	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	8
----------------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----