




KXA04VB

Zacisk przełotowy mostek pionowy 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	70,50 mm
Szerokość	61,60 mm
Głębokość	6 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 4 mm ²

Materiały

Kolor	Czarny
Materiał	Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak