



937522507

Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7038

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietską osłonową

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie
Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 55.50 x 55.50 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 13 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Z wbudowaną lampą jarzeniową
Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Nadruk Z nadrukiem "0"

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak