



937522507

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, siva

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Materijali

Boja Siva

RAL kod 7038

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

##### Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija  
Montaža vijcima

##### Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

##### Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

##### Električna struja

Nazivna struja 10 A

##### Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Sa integrisanom neonskom svjetiljkom  
Za nadzorni i krug rasvjete

Otisak Sa oznakom „0”

##### Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da