



80961273

Afdek. drukknopmodule, 1-v, pijlsymb. berker K.5 edelstaal

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS
Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55,50 mm

Breedte 70,50 mm

Diepte 7,70 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja