



80961273

Tamba BP KNX K.x 1T c/BCU, setas, Inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Acabamento Mate

Material Aço inoxidável
Termoplástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 70,50 mm

Profundidade 7,70 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo, 1 canais

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim