




80961282

Tampa BP KNX S/B 1T c/BCU, setas, cr

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Creme
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55,30 mm
Largura	55,30 mm
Profundidade	8,90 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim