



80961283

Tampa BP KNX S/B 1T c/BCU, setas, alu

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 55,30 mm

Largura 55,30 mm

Profundidade 8,90 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim