



80961289

Tampa BP KNX S/B 1T c/BCU, setas, br

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Branco
 Código RAL 9010
 Acabamento Brilhante
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55,30 mm
 Largura 55,30 mm
 Profundidade 8,90 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim