



DNG5002507030B

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	25 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	5 mm
Slitsbredd	7,50 mm

##### Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

##### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
----------	-----------------------

##### Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

##### Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

##### Säkerhet

Brandklass	M1
------------	----

##### Material

Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

##### Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

##### Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja