



HXE054H

**MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1000 3P 220-240VAC**

**Właściwości techniczne**

**Moc**

Maksymalna moc pobierana	2,90 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,90 W

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

**Napięcie**

Napięcie sterowania AC	220 - 240 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

**Funkcje**

Zwłoczny	Tak
----------	-----