



VF218PZD

Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
| Montáž | Zapuštěná montáž |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

Vybavení

| | |
|--------------------------|----|
| Počet lišt | 2 |
| Počet řad v rozvaděči | 2 |
| Počet polí v šířce | 1 |
| Zámek | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ne |

Kapacita

| | |
|--------------|----|
| Počet modulů | 36 |
|--------------|----|

Funkce

| | |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

Rozměry

| | |
|---------|----------|
| Výška | 418 mm |
| Šířka | 460 mm |
| Hloubka | 97,50 mm |

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

Rozměry

| | |
|-----------------|--------|
| Vestavěná šířka | 426 mm |
|-----------------|--------|

Kryt, dveře

| | |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

Rozměry

| | |
|----------------------|-------|
| Vestavěná hloubka | 72 mm |
| Počet jednotek šířky | 18 |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

Materiál

| | |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |

Vybavení

| | |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ne |
| Montážní deska | Ano |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Typ uzamčení | Zámek na zacvaknutí Bez zámků |
| Test žhavicím drátem | 650 °C |

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano