



VF218PZD

Щит 2-рядний для ММ-обладнання, в/у, білі пластикові перфоровані двері, GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 2

Кількість рядів щита 2

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Ні

Емність

Кількість модулів 36

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 418 mm

Ширина 460 mm

Глибина 97,50 mm

Вбудована ширина 426 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Розміри

Вбудована глибина 72 mm

Кришка, дверцята

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 18

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Тип дверей шафи Одинарні двері

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Ні

Має монтажну пластину Так

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK07

Тип блокування Замикається на замок
Без замка

Випробування розжареним дротом 650 °C

Клас захисту з дверцятами IP40

Sustainability

Відповідність RoHS

Так