



WS005



systo Łącznik ciągłowy 10AX / 250V a.c. 2M alu

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Mechanizm z górną obudową
------------------------	---------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Wymiary

Wymiary	45 x 45 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31D
Odporność na uderzenie IK	IK07

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2-kierunkowy
--------------	--------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
Rodzaj łącznika	1-kierunkowy

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----